



Transformation de véhicules

DÉCAISSEMENT WARPEL



Fiat Scudo L2 / L3 (Empattement: 3.28 m - Longueur: 4.96 m / 5.31 m)



✓ Réservoir d'origine conservé
✓ Véhicule a subi un crash test de 20 G

 **Das Plus
an Sicherheit!**



www.warpel.ch

VÉHICULE ADAPTÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES AVEC DÉCAISSEMENT

Fiat Scudo L2 / L3 (Empattement: 3,28 m - Longueur: 4,96 m / 5,31 m)



Lorsque la rampe est dépliée, le véhicule est facilement accessible en fauteuil roulant.



La rampe **EASYFLEX** repliée permet d'utiliser pleinement l'espace du coffre



Des sièges pivotants et rabattables (en option) sur la 3e rangée permettent une utilisation flexible du véhicule




Le véhicule peut être équipé de l'appui-tête et du dossier **FUTURESAFE**.


CES POINTS COMPTENT:

- » Décaissement XXL pour fauteuils roulants, sans ressort à gaz dans la zone d'entrée
- » Système de retenue pour personnes et fauteuils roulants PROTEKTOR (testé et certifié selon les normes DIN et ISO)
- » Ceintures électriques extra longue pour la fixation avant du fauteuil roulant
- » La rampe **EASYFLEX** brevetée (en option) est particulièrement facile à utiliser et peut être rapidement transformée en surface de chargement - optimale pour une utilisation flexible
- » Deux sièges pivotants et rabattables en option sur la troisième rangée
- » Le réservoir d'origine est conservé
- » L'appui-tête et le dossier **FUTURESAFE** est disponible en option


VARIANTES D'AGENCEMENT DES SIÈGES




5 + 1
L2



7 + 0
L2



5 + 1
L3



7 + 0
L3

SÉCURITÉ CONTRÔLÉE

Le véhicule est soumis à un crash test dynamique de 20 G

Homologation européenne par type



DONNÉES TECHNIQUES

- » Rampe d'accès: Entièrement en aluminium, absolument antidérapante et assisté par ressort à gaz
- » Dimensions dans la zone du fauteuil: L2: Largeur d'env. 810 mm x Longueur d'env. 1.400 mm
L3: Largeur d'env. 810 mm x Longueur d'env. 1.710 mm
- » Hauteur dans la zone du fauteuil: Hauteur de passage d'env. 1.500 mm / Hauteur intérieure d'env. 1.420 mm (Zone du fauteuil roulant à l'arrière)



www.warpel.ch



Carrosserie Warpel AG

Warpelstrasse 5
3186 Düringen
Telefon 026 492 66 77
Fax 026 492 66 76
info@warpel.ch



www.amf-bruns.de



DIN EN ISO 9001
REG.-NR Q1 0105027